



EMBASE GP10
GP10 SOCKET

- 1-S0
- 2-S2
- 3-S4
- 4-S6
- 5-S7
- 6-S8
- 7-GND
- 8-SEL

EMBASE MINI USB
MINI USB SOCKET

CONNECTION DE MASSE AVEC COSSE
GROUND WIRE WITH THIMBLE

FENETRE D'ENTREE ALUMINIUM Ep:1
ALUMINIUM ENTRANCE WINDOW Th:1

Cristal B380 \varnothing 50.8x50.8
B380 crystal \varnothing 50.8x50.8

Blindage antimagnetique
Magnetic shield

PM R6231
PMT R6231

PONT DIVISEUR
PREAMPLIFICATEUR
ANALYSEUR MULTI CANAUX
DEMONTABLE
(AMC POUR PM R6231,-HT,
120mHz ET USB)

REMOVABLE
VOLTAGE DIVIDER
PREAMPLIFIER
MULTI CHANNEL ANALYSER
(MCA BASE FOR PMT R6231,-HV,
120mHz AND USB)

ETIQUETTE D'IDENTIFICATION
DE L'ANALYSEUR MULTI CANAUX
LABEL FOR TYPE OF
MCA BASE

MONTAGE EN HT<0
NEGATIVE HV

TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT DE +5°C A +50°C
GRADIENT 8°C/H MAXI
PHR \leq 3.5% @ 662KeV GARANTIE AVEC HT= -800V
OPERATING TEMPERATURE +5°C TO +50°C
RATE 8°C/H MAX
PHR \leq 3.5% @ 662KeV GUARANTEED WITH HV= -800V TYPICAL

Ind.	Date	Dess.	MODIFICATIONS	Date	Vérif.
C	30/06/14	C.J	MISE A JOUR SUIVANT DECCO 10285CI (ajouter specif)	03/07/14	AM
B	04/02/14	C.J	MISE A JOUR ETIQUETTE AMC	X	X
A	29/01/14	C.J	MISE A JOUR AVEC PIECES US	X	X

TOLERANCES GENERALES : (ISO 2768-mK) SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

Propriété de la société **SAINT-GOBAIN CRISTAUX** ce plan ne peut être utilisé, reproduit ou communiqué à des tiers qu'avec notre autorisation écrite.

Dess: C.J	Ensemble:	SCINTIBLOC 51 SEAAmc 51 /2 /B380
Date: 03/10/13	Détail:	
Vérif: AM	Ref.BE:	2-4-7942
Date: 18/02/14		
Ech: 1:1		



2	-	3	-	7	9	4	8		
Indice								C	

10030CI